



Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 80mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 310505 80 |
| GTIN | 4019208028316 |
| Razred artikla | 36S |

Opis

Izvedba:

- Okretna glava na ručni pogon sa spiralnim prstenom, centrična, stezna.
- Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
- Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Glava se pričvršćuje s vijcima sa stražnje strane na prirubnicu, a ona na vreteno. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju a zatim steznoj glavi.

Standard:

DIN 702-4.

Dio isporuke:

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za bušenje, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za bušenje, stupnjevane prema unutra.

Dodatni pribor:

Rezervne i dodatne čeljusti vidi art. 314100 – 315300.

Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti br. 313120 – 313140.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|---|
| maksimalan broj okretaja | 7000 min ⁻¹ |
| Prolaz E | 19 mm |
| Četverokutni ključ K | 6 mm |
| Dubina centriranja C | 3 mm |
| Ø za centriranje B | 56 mm |
| Težina | 1,5 kg |
| Vanjski Ø A | 80 mm |
| visina s čeljustima H ₂ | 53,5 mm |
| Visine bez čeljusti H ₁ | 39,5 mm |
| Standard | DIN 702-4 |
| Materijal | Čelik |
| Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |