



**Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski Ø A /  
konus: 125/4mm**



**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	310705 125/4
GTIN	4019208525082
Razred artikla	36S

**Opis**

**Izvedba:**

- Okretna glava na ručni pogon sa spiralnim prstenom, centrična, stezna.
- Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
- Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost.

**Upotreba:**

**Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.**

Za glave vretena DIN 55027 s **vijkom i maticom s vijencem.**

**Standard:**

**DIN 702-3.**

**Dio isporuke:**

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za bušenje, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti za tokarenje, stupnjevane prema unutra.

**Dodatni pribor:**

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

**Napomena:**

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti br. 313120 – 313140.  
DIN 702-3 odgovara staroj normi DIN 55027.

**Tehnički opis**

Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	69 mm
Veličina vijčanih svornjaka	M10
Težina	6,2 kg
Četverokutni ključ K	9 mm
Prolaz E	32 mm
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	93 mm
Broj vijčanih svornjaka	3
maksimalan broj okretaja	5500 min <sup>-1</sup>
Ø za centriranje B	63,5 mm
Standard	DIN 702-3
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom