



## Čelična četveročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 315mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	312505 315
GTIN	4019208027272
Razred artikla	36S

### Opis

#### Izvedba:

- Zupčasti prsten kovan u ukovnju, popušan i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Čelično tijelo smanjene težine i inercije.
- Visoka koncentričnost.

Kovano u kalupu, zbog čega je dug vijek trajanja i prikladan je **za strojeve s velikim brojem okretaja**.

#### Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Neobrađena prirubnica pod br. 317000 mora se uvijek prilagoditi najprije stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

#### Standard:

**DIN 702-4.**

#### Materijal:

Čelik

#### Dio isporuke:

1 garnitura = 4 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van.

1 garnitura = 4 kaljene vanjske čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i prema izvedbi glave pričvrtni vijci ili svornjaci.

#### Dodatni pribor:

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidi art. 314100 – 315300.

Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

**Napomena:**

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

## Tehnički opis

Vanjski Ø A	315 mm
Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	95 mm
Težina	52,3 kg
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	141 mm
Dubina centriranja C	5 mm
Ø za centriranje B	260 mm
maksimalan broj okretaja	2300 min <sup>-1</sup>
Četverokutni ključ K	14 mm
Prolaz E	103 mm
Standard	DIN 702-4
Materijal	Čelik
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

## Pribor

Garnitura mekih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 315 mm	314700 315
Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene za tip glave 315 mm	314100 315