



Čelična četveročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski Ø A / konus: 200/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	312705 200/5
GTIN	4019208026022
Razred artikla	36S

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu, zbog čega je dug vijek trajanja i prikladan je **za strojeve s velikim brojem okretaja.**

- **Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.**
- **Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.**
- **Čelično tijelo smanjene težine i inercije.**
- **Visoka koncentričnost.**

Upotreba:

Za glave vretena DIN 55027 s vijcima i maticama s vijencem. Steznu glavu valja učvrstiti bez pribornice izravno na glavu vretena.

Standard:

DIN 702-3.

Materijal:

Čelik

Dio isporuke:

1 garnitura = 4 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van.

1 garnitura = 4 kaljene vanjske čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i prema izvedbi glave pričvrtni vijci ili svornjaci.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314100 – 315300. Zaštitu od strugotine vidjeti pod br. 312800.

Napomena:

DIN 702-3 odgovara staroj normi DIN 55027.

Tehnički opis

visina s čeljustima H ₂	107 mm
Četverokutni ključ K	11 mm
Broj vijčanih svornjaka	4
Veličina konusa	5
maksimalan broj okretaja	4000 min ⁻¹
Vanjski Ø A	200 mm
Težina	17,2 kg
Visine bez čeljusti H ₁	74,5 mm
Veličina vijčanih svornjaka	M10
Prolaz E	55 mm
Konus za centriranje Ø B	82,575 mm
Standard	DIN 702-3
Materijal	Čelik
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura mekanih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 200 mm	314700 200
Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 200	315100 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene za tip glave 200 mm	314100 200