



## Čelična četveročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski Ø A / konus: 160/5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	312705 160/5
GTIN	4019208524702
Razred artikla	36S

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu, zbog čega je dug vijek trajanja i prikladan je **za strojeve s velikim brojem okretaja.**

- **Zupčasti prsten kovan u ukovnju, uravnotežen i kaljen.**
- **Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.**
- **Čelično tijelo smanjene težine i inercije.**
- **Visoka koncentričnost.**

#### Upotreba:

Za glave vretena DIN 55027 s vijcima i maticama s vijencem. Steznu glavu valja učvrstiti bez pribornice izravno na glavu vretena.

#### Standard:

**DIN 702-3.**

#### Materijal:

Čelik

#### Dio isporuke:

1 garnitura = 4 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van.

1 garnitura = 4 kaljene vanjske čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i prema izvedbi glave pričvrtni vijci ili svornjaci.

#### Dodatni pribor:

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 314100 – 315300. Zaštitu od strugotine vidjeti pod br. 312800.

**Napomena:**

DIN 702-3 odgovara staroj normi DIN 55027.

## Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	4600 min <sup>-1</sup>
Težina	9,8 kg
Prolaz E	42 mm
Veličina vijčanih svornjaka	M10
Vanjski Ø A	160 mm
Konus za centriranje Ø B	82,575 mm
Veličina konusa	5
Broj vijčanih svornjaka	4
Četverokutni ključ K	10 mm
Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	66 mm
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	92 mm
Standard	DIN 702-3
Materijal	Čelik
Šifra boje za pribor	Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

## Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 4-dijelna, kaljene za tip glave 160 mm	314100 160
Garnitura mekih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 160 mm	314700 160
Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 160	315100 160