



Rezač cijevi s 1 reznim kotačićem za čelične cijevi, za cijevi do: 2 col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	815001 2
GTIN	4018754329724
Razred artikla	83A

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog čelika kovano u ljevačkom kalupu; vretena otporna na trošenje s plastičnom ručkom. **Rezni kotačić** za čelične cijevi od kvalitetnog čelika, precizno kaljen za dugi vijek trajanja. **Vodeći kotačići** od specijalnog čelika; kromirani.

Upotreba:

Za čisto i pravokutno rezanje cijevi.

Prilikom rezanja automatski se ukotrljava vanjski brid. Nakon rezanja može se odmah rezati navoj.

Tehnički opis

širina reznog kotačića	19 mm
Ø reznog kotačića	31 mm
za vanjski Ø cijevi	1/8 – 2 col
Rupa za rezni kotačić	9 mm
Oznaka proizvođača	Rezač cijevi RAPID 14000+2
Broj upravljačkih kotačića	2
Broj reznih kotačića	1
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

Pribor

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54E mm

814920 54E

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54 mm

814920 54

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm

814920 35