



Rezač cijevi s 1 reznim kotačićem za čelične cijevi, za cijevi do: 1.1/4col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Razred artikla	83A

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog čelika kovano u ljevačkom kalupu; vretena otporna na trošenje s plastičnom ručkom. **Rezni kotačić** za čelične cijevi od kvalitetnog čelika, precizno kaljen za dugi vijek trajanja. **Vodeći kotačići** od specijalnog čelika; kromirani.

Upotreba:

Za čisto i pravokutno rezanje cijevi.

Prilikom rezanja automatski se ukotrljava vanjski brid. Nakon rezanja može se odmah rezati navoj.

Tehnički opis

širina reznog kotačića	14 mm
Oznaka proizvođača	Rezač cijevi RAPID 14000+2
Ø reznog kotačića	25 mm
za vanjski Ø cijevi	1/8 – 1.1/4 col
Rupa za rezni kotačić	7,6 mm
Broj upravljačkih kotačića	2
Broj reznih kotačića	1
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

Pribor

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø
cijevi do 35 mm

814920 35