



## Rezač cijevi s 3 rezna kotačića za čelične cijevi, za cijevi do: 1.1/4 col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	815101 1.1/4
GTIN	4018754329717
Razred artikla	83A

### Opis

#### Izvedba:

**Tijelo** od kvalitetnog čelika kovano u ljevačkom kalupu; vretena otporna na trošenje s plastičnom ručkom. **Rezni kotačić** za čelične cijevi od kvalitetnog čelika, precizno kaljen za dugi vijek trajanja. **Vodeći kotačići** od specijalnog čelika; kromirani.

#### Upotreba:

Za čisto i pravokutno rezanje cijevi.

Ovaj rezač cijevi omogućuje rad na već postavljenim cijevima. Uz pomoć rada na principu račne dovoljno je područje okretanja od 120°.

### Tehnički opis

Rupa za rezni kotačić	7,6 mm
za vanjski Ø cijevi	1/8 – 1.1/4 col
Oznaka proizvođača	Rezač cijevi RAPID 14001+3
širina reznog kotačića	19 mm
Ø reznog kotačića	25 mm
Broj upravljačkih kotačića	0
Broj reznih kotačića	3
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

## Pribor

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø  
cijevi do 35 mm

814920 35