

Garant

VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 3,6mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122680 3,6 |
| GTIN | 4062406779450 |
| Razred artikla | 11E |

Opis

Izvedba:

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivim ultra glatkim, visokoučinkovitim TiAlSiN prevlakom visokih performansi i **dugog vijeka trajanja s optimalnom kvalitetom provrta i vrlo niskom formacijom neravnina**.

Napomena:

$L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s **br. 122681**.

Oblik **HE**: naručiti s **br. 122680i 129100HE**.

Tehnički opis

| | |
|---|-------------|
| preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 | 22,6 mm |
| Duljina žlijeba za odvođenje L_c | 28 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Posmak f u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm/okr |
| Nazivni Ø D_c | 3,6 mm |
| Standard | DIN 6537 |
| Ø drške D_s | 6 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | m7 |
| Ukupna duljina L | 66 mm |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Prevlaka | TiAlSiN |
| Rezni materijal | VHM |
| izvedba | 4xD |
| Kut vrha | 140 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HA |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara |
| Strategija rezanja | HSC |
| Polustandardno | da |
| Prsten u boji | pink |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|----------------------------|--------------|----------------|---------|
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | | |
| Inconel | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

Usluge

| | |
|-----------------|-----------|
| Brušenje tip HE | 129100 HE |
|-----------------|-----------|