

**Garant**
**VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 4,8mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122680 4,8
GTIN	4062406779573
Razred artikla	11E

**Opis**
**Izvedba:**

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivim ultra glatkim, visokoučinkovitim TiAlSiN prevlakom visokih performansi i **dugog vijeka trajanja s optimalnom kvalitetom provrta i vrlo niskom formacijom neravnina**.

**Napomena:**

$L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s **br. 122681**.

Oblik **HE**: naručiti s **br. 122680i 129100HE**.

**Tehnički opis**

Standard	DIN 6537
Ø drške $D_s$	6 mm
Ukupna duljina $L$	82 mm
Posmak $f$ u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm/okr
Broj oštrica $Z$	2
Nazivni Ø $D_c$	4,8 mm
Tolerancija nazivnog Ø	m7
Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	44 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	36,8 mm

Prevlaka	TiAlSiN
Rezni materijal	VHM
izvedba	4xD
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HSC
Polustandardno	da
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Inconel	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

### Usluge

Brušenje tip HE	129100 HE
-----------------	-----------