

**Garant**
**VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 4,9mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122480 4,9
GTIN	4062406778729
Razred artikla	11E

**Opis**
**Izvedba:**

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivom ultra glatkom, visokoučinkovitom TiAlSiN prevlakom visokih performansi i otpornom na habanje za **dugi vijek trajanja** uz **optimalnu kvalitetu provrta i vrlo malom formacijom neravnina**.

**Napomena:**

$L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s **br. 122481**.

Oblik **HE**: naručiti s **br. 122480 i 129100HE**.

**Tehnički opis**

Tolerancija nazivnog Ø	m7
Posmak f u titanu > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/okr
Ukupna duljina L	66 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	4,9 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L <sub>2</sub>	20,7 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>	28,05 mm
Broj oštrica Z	2
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Standard	DIN 6537 K

Prevlaka	TiAlSiN
Rezni materijal	VHM
izvedba	4xD
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HSC
Polustandardno	da
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Inconel	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

### Usluge

Brušenje tip HE	129100 HE
-----------------	-----------