

**Garant**
**VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 13,5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122480 13,5
GTIN	4062406779344
Razred artikla	11E

**Opis**
**Izvedba:**

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivom ultra glatkom, visokoučinkovitom TiAlSiN prevlakom visokih performansi i otpornom na habanje za **dugi vijek trajanja** uz **optimalnu kvalitetu provrta i vrlo malom formacijom neravnina**.

**Napomena:**

$L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s **br. 122481**.

Oblik **HE**: naručiti s **br. 122480 i 129100HE**.

**Tehnički opis**

Posmak f u titanu > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/okr
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L	107 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L <sub>2</sub>	39,8 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	13,5 mm
Tolerancija nazivnog Ø	m7
Standard	DIN 6537 K
Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>	60,05 mm

Prevlaka	TiAlSiN
Rezni materijal	VHM
izvedba	4xD
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HSC
Polustandardno	da
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Inconel	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

### Usluge

Brušenje tip HE	129100 HE
-----------------	-----------