

Garant
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 7,3mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122480 7,3 |
| GTIN | 4062406778965 |
| Razred artikla | 11E |

Opis
Izvedba:

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivom ultra glatkom, visokoučinkovitom TiAlSiN prevlakom visokih performansi i otpornom na habanje za **dugi vijek trajanja** uz **optimalnu kvalitetu provrta i vrlo malom formacijom neravnina**.

Napomena:

$L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s **br. 122481**.

Oblik **HE**: naručiti s **br. 122480 i 129100HE**.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| Tolerancija nazivnog Ø | m7 |
| Nazivni Ø D _c | 7,3 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Ukupna duljina L | 79 mm |
| Standard | DIN 6537 K |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂ | 23,1 mm |
| Duljina žlijeba za odvođenje L _c | 34,05 mm |
| Ø drške D _s | 8 mm |
| Posmak f u titanu > 850 N/mm ² | 0,1 mm/okr |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Prevlaka | TiAlSiN |
| Rezni materijal | VHM |
| izvedba | 4xD |
| Kut vrha | 140 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HA |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara |
| Strategija rezanja | HSC |
| Polustandardno | da |
| Prsten u boji | pink |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|----------------------------|--------------|----------------|---------|
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | | |
| Inconel | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

Usluge

| | |
|-----------------|-----------|
| Brušenje tip HE | 129100 HE |
|-----------------|-----------|