

**Garant****VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122480 9
GTIN	4062406779122
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivom ultra glatkom, visokoučinkovitom TiAlSiN prevlakom visokih performansi i otpornom na habanje za **dugi vijek trajanja** uz **optimalnu kvalitetu provrta i vrlo malom formacijom neravnina**.

**Napomena:**

$L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s **br. 122481**.

Oblik **HE**: naručiti s **br. 122480 i 129100HE**.

**Tehnički opis**

Standard	DIN 6537 K
Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	47 mm
Tolerancija nazivnog Ø	m7
Posmak f u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/okr
Ukupna duljina L	89 mm
Nazivni Ø $D_c$	9 mm
Broj oštrica Z	2
Ø drške $D_s$	10 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	33,5 mm

Prevlaka	TiAlSiN
Rezni materijal	VHM
izvedba	4xD
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HSC
Polustandardno	da
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Inconel	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

### Usluge

Brušenje tip HE	129100 HE
-----------------	-----------