

SIMTEK simturnAX**simturn AX Center Line Držac za tokarenje, lijevi ØD = 4 mm, drška Ø d / Ø
bušenja d1: 12mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 270501 12 |
| GTIN | 2050002064614 |
| Razred artikla | 24U |

Opis**Izvedba:**

Ekscentrični prihvat umetka za rezanje.

Prednost:

Uvijek precizna visina vrha zbog ekscentričnog prihvata.

Upotreba:

Pogotovo kod vrlo malih promjera bušenja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|--------------------|
| Stezni vijak | 279710 1 |
| L ₁ | 70 mm |
| Oznaka proizvođača | AWBS |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Držac za tokarenje |