

**SIMTEK****KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) D = 6 mm, drška Ø d / Ø bušenja d1: 20mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270533 20
GTIN	2050002065086
Razred artikla	24U

## Opis

**Izvedba:**

Opcionalni izbor 4 različite vrste dovoda rashladne tekućine. Jednostavno postavljanje sa samo dva navojna zatika.

**Prednost:**

ME stezni sustav omogućuje optimalnu preciznost i stabilnost kroz potpuno omotavanje.

**Upotreba:**

Pogotovo kod dugih izbočina za smanjenje vibracija.

## Tehnički opis

L <sub>1</sub>	90 mm
Pretorna matica	279715 2
Oznaka proizvođača	AY7N
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za tokarenje