

SIMTEK**simturn AX držač za tokarenje D = 4 mm, drška Ø d / Ø bušenja d1: 25mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270537 25
GTIN	2050002065178
Razred artikla	24U

Opis

Upotreba:

Za sve standardne primjene.

Tehnički opis

Stezni vijak	279710 1
L ₁	110 mm
Oznaka proizvođača	ACAS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za tokarenje