

SIMTEK**simturn AX izmjenjivi nož za tokarenje, desni, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270551 3,2
GTIN	2050002065444
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Tehnički opis

Ø D	4 mm
za provrte od Ø d _{min}	3,2 mm
Unutarnje hlađenje	ne
f	1,45 mm
maksimalna dubina uboda t _{maks}	0,2 mm
Radijus R	0,15 mm
Oznaka proizvođača	AQCTX800
Duljina mjerenja	20,3 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 20,3 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		