

SIMTEK**simturn AX izmjenjivi nož za tokarenje, desni, L2 = 35,6 mm, Ø Dmin: 5,2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270557 5,2
GTIN	2050002065543
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Tehnički opis

Radijus R	0,2 mm
maksimalna dubina uboda t_{maks}	0,5 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
za provrte od Ø d_{min}	5,2 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Oznaka proizvođača	AND4X800
Duljina mjerenja	35,6 mm
Atribut imena proizvoda	$L_2 = 35,6$ mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
--	--------------	-------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		