

**SIMTEK****simturn AX izmjenjivi nož za tokarenje, desni, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270555 6,2
GTIN	2050002065536
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

## Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	ne
Radijus R	0,2 mm
maksimalna dubina uboda $t_{maks}$	0,5 mm
f	2,95 mm
Ø D	6 mm
za provrte od Ø $d_{min}$	6,2 mm
Oznaka proizvođača	AFDCX800
Duljina mjerenja	30,5 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		