

SIMTEK**simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, lijevi, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270565 5,2
GTIN	2050002065703
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Tehnički opis

f	2,45 mm
Ø D	5 mm
za provrte od Ø d _{min}	5,2 mm
maksimalna dubina uboda t _{maks}	0,5 mm
Radius R	0,2 mm
Oznaka proizvođača	ANMNX800
Duljina mjerenja	15,2 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 15,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		