


simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, lijevi, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270567 3,2
GTIN	2050002065727
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Tehnički opis

za provrte od $\varnothing d_{\min}$	3,2 mm
maksimalna dubina uboda t_{\max}	0,2 mm
$\varnothing D$	4 mm
f	1,45 mm
Radius R	0,15 mm
Oznaka proizvođača	ABZBX800
Duljina mjerenja	20,3 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 20,3 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		