

**SIMTEK**
**simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, lijevi, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 5,2mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270571 5,2
GTIN	2050002065802
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

## Tehnički opis

za provrte od $\varnothing d_{\min}$	5,2 mm
Radijus R	0,2 mm
maksimalna dubina uboda $t_{\max}$	0,5 mm
f	2,45 mm
$\varnothing D$	5 mm
Oznaka proizvođača	AK66X800
Duljina mjerenja	30,5 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		

Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		