

SIMTEK
simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Tehnički opis

f	0,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,07 mm
Ø D	4 mm
za provrte od Ø d _{min}	1,4 mm
Radijus R	0,1 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Oznaka proizvođača	A53ZCBN8
Duljina mjerenja	6,1 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 6,1 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 67 HRC	prikladno
kontinuirano	prikladno
suho	prikladno