

**SIMTEK****simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 270587 6,2    |
| GTIN           | 2050002066069 |
| Razred artikla | 24V           |

## Opis

### Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

## Tehnički opis

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Radius R                         | 0,2 mm                         |
| Ø D                              | 6 mm                           |
| za provrte od Ø d <sub>min</sub> | 6,2 mm                         |
| f                                | 2,95 mm                        |
| maksimalna dubina reza ap maks   | 0,31 mm                        |
| Unutarnje hlađenje               | ne                             |
| Oznaka proizvođača               | AEJ9CBN8                       |
| Duljina mjerenja                 | 30,5 mm                        |
| Atribut imena proizvoda          | L <sub>2</sub> = 30,5 mm       |
| Vrsta proizvoda                  | Umetak za rezanje za tokarenje |

## Podaci korisnika

|  | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Čelik < 67 HRC | prikladno |
| kontinuirano   | prikladno |
| suho           | prikladno |