

SIMTEK**simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Tehnički opis

Radius R	0,2 mm
f	2,95 mm
Unutarnje hlađenje	ne
za provrte od Ø d _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,31 mm
Oznaka proizvođača	ACXE CBN8
Duljina mjerenja	25,4 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 25,4 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 67 HRC	prikladno
kontinuirano	prikladno
suho	prikladno