

BENNING**Digitalna strujna kliješta, oznaka proizvođača: CM2-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473305 CM2-1
GTIN	4014651446892
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto i ergonomsko plastično kućište s LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Sigurno mjerenje izmjenične i istosmjerne struje bez otvaranja strujnog kruga. Mjerne vrijednosti/ maksimalne vrijednosti; relativno mjerenje.

Upotreba:

Digitalni strujna kliješta za široku primjenu. Velika sigurnost upotrebe s dodatnim funkcijama. Auto-V funkcija za automatsko prepoznavanje AC/DC. Niska ulazna impedancija (LoZ) za suzbijanje „slijepih napona“. Niskopropusni filter (HFR 800 Hz) za mjerenja na pogonima motora s taktom. Senzor napona za beskontaktnu provjeru faze i prekida kabela. Spremnik (HOLD, MAX/MIN). Nulto usklađivanje.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Dio isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju i upute za upotrebu.

Tehnički opis

Funkcija memorije	HOLD
Funkcija memorije	MAKS/MIN

Funkcija memorije	ZERO
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Osnovna preciznost	0,5 %
Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 600 V
Izmjenična struja AC	10 mA – 400 A
Kapacitet	1 nF – 100 mF
maksimalni otvor kliješta	27 mm
Frekvencija	0,01 Hz – 50 kHz
Kategorija prenapona	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Broj sadržanih baterija	2
Izmjenični napon AC	0,1 mV – 600 V
Mjerni postupak	TRUE RMS (AC)
Zvučni test provodljivosti	0 – 200 Ω
Opskrba energijom	na bateriju
Opseg prikaza	4000
Istosmjerni napon DC	10 mA – 400 A
Otpor	0,1 Ω – 40 MΩ
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

Usluge

DAkKS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D
KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------