



**simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 5,2mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Razred artikla	24V

## Opis

### Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

## Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	0,26 mm
za provrte od Ø d <sub>min</sub>	5,2 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Radijus R	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Oznaka proizvođača	ADNSCBN8
Duljina mjerenja	30,5 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 67 HRC	prikladno
kontinuirano	prikladno
suho	prikladno