

SIMTEK
simturn AX izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, lijevi, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270599 3,2
GTIN	2050002066168
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Tehnički opis

f	1,45 mm
Ø D	4 mm
Radijus R	0,1 mm
Unutarnje hlađenje	ne
maksimalna dubina uboda t_{maks}	0,6 mm
Oznaka proizvođača	AHTBX800
Duljina mjerenja	15,2 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 15,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	400 m/min	N

Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno	210 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		