

**SIMTEK****simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora, desni, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin / w:  
7,2/1,5mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270607 7,2/1,5
GTIN	2050002066304
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Bez radijusa ugla (oštrih rubova).

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

## Tehnički opis

Ø D	7 mm
za provrte od Ø d <sub>min</sub>	7,2 mm
maksimalna dubina uboda t <sub>maks</sub>	2,5 mm
Unutarnje hlađenje	ne
f	3,45 mm
Širina utora w	1,5 mm
Oznaka proizvođača	AAN7X800
Duljina mjerenja	10,2 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

## Podaci korisnika

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	240 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno	210 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		