

SIMTEK**simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora, desni, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin / w:
5,2/1 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270613 5,2/1
GTIN	2050002066458
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Bez radijusa ugla (oštrih rubova).

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Tehnički opis

za provrte od Ø d _{min}	5,2 mm
maksimalna dubina uboda t _{maks}	1 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Širina utora w	1 mm
Oznaka proizvođača	AAXAX800
Duljina mjerenja	20,3 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 20,3 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	240 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno	210 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		