

**SIMTEK****simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora, lijevi, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin / w:  
5,2/2mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270621 5,2/2
GTIN	2050002066786
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Bez radijusa ugla (oštrih rubova).

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

## Tehnički opis

maksimalna dubina uboda $t_{maks}$	1 mm
Unutarne hlađenje	ne
Ø D	5 mm
za provrte od Ø $d_{min}$	5,2 mm
f	2,45 mm
Širina utora w	2 mm
Oznaka proizvođača	AMNFX800
Duljina mjerenja	25,4 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	240 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno	210 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		