

**SIMTEK****simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora s punim radijusom, lijevi, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2/1 mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270635 6,2/1
GTIN	2050002067011
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

## Tehnički opis

Ø D	6 mm
za provrte od Ø d <sub>min</sub>	6,2 mm
f	2,95 mm
maksimalna dubina uboda t <sub>maks</sub>	1,8 mm
Radijus R	0,5 mm
Širina utora w	1 mm
Oznaka proizvođača	AFNYX800
Duljina mjerenja	25,4 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	240 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno	210 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		