

3M Scotch-Brite™

Brusni filc na čičak, keramičko zrno (CER) PN-DH, Ø 115 mm, Granulacija: 100**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566907 100
GTIN	4064035037123
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prijanjanje čička. S centrom, koje je moguće izvaditi, za točno pozicioniranje i prijanjanje ploče na potporni tanjur (**otprilike 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965**).

Univerzalni i visokoučinkoviti **najlonski filc** u kombinaciji s **precizno oblikovanim keramičkim brusnim zrnom (CER)** za znatno uklanjanje čestica i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Za **završnu obradu, matiranje, pretapljanje** s jasnim smanjivanjem neobrađenih dubina kao i za **jednostavne radove čišćenja** (npr. uklanjanje temperaturnih boja) i **radova uklanjanja srha**. Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.

Napomena:

Brusna ploča na čičak za uvodno brušenje vidi br. **567705 i dalje**.

Tehnički opis

Boja	smeđa
Ø ploče	115 mm
Usporedba granulacije	100

Izvedba	A coarse
Stupanj finoće	grubi
Serija	PN-DH
Sredstvo za brušenje	Keramičko brusno zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Podloga sredstva za brušenje	Najlonski filc
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Oznaka proizvođača	PN-DH
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		

mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno