



**simturn AX izmjenjivi nož za izradu navoja, djelomični profil 60°, unutarjni, desni, L2 = 15,2 mm, tip: 6**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270649 6
GTIN	2050002067356
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

### Upotreba:

Za izradu metričkih ISO unutarnjih navoja.

za provrte od  $\varnothing d_{\min}$ : 5,2 mm

$\varnothing D$ : 5 mm

nagib: 0,5 – 0,75 mm

f: 2,45 mm

t: 0,43 mm

Širina utora w: 0,06 mm

## Tehnički opis

f	2,45 mm
za provrte od $\varnothing d_{\min}$	5,2 mm
t	0,43 mm
Širina utora w	0,06 mm
nagib	0,5 – 0,75 mm
$\varnothing D$	5 mm
S	0,35
Oznaka proizvođača	AE44X800

Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		