



simturn AX izmjenjivi nož za izradu navoja, djelomični profil 60°, unutarnji, desni, L2 = 15,2 mm, tip: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270649 5
GTIN	2050002067349
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Upotreba:

Za izradu metričkih ISO unutarnjih navoja.

za provrte od $\varnothing d_{\min}$: 5,1 mm

$\varnothing D$: 5 mm

nagib: 0,75 – 1 mm

f: 2,4 mm

t: 0,57 mm

Širina utora w: 0,09 mm

Tehnički opis

f	2,4 mm
za provrte od $\varnothing d_{\min}$	5,1 mm
Širina utora w	0,09 mm
t	0,57 mm
nagib	0,75 – 1 mm
$\varnothing D$	5 mm
S	0,45
Oznaka proizvođača	APGSX800

Atribut imena proizvoda	L ₂ = 15,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		