



## KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, desni, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270517 3,7
GTIN	2050002064867
Razred artikla	24U

### Opis

#### Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

### Tehnički opis

Radijus R	0,15 mm
Unutarnje hlađenje	ne
za provrte od Ø d <sub>min</sub>	3,7 mm
f	1,95 mm
maksimalna dubina uboda t <sub>maks</sub>	0,2 mm
Ø D	4 mm
Oznaka proizvođača	AFAAX800
Duljina mjerenja	20,3 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		