



simturn AX Center Line Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270521 1
GTIN	2050002064874
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Tehnički opis

Radijus R	0,1 mm
f	1,95 mm
Unutarnje hlađenje	ne
maksimalna dubina reza ap maks	0,05 mm
Ø D	4 mm
Oznaka proizvođača	ADCNCBN8
Duljina mjerenja	6,1 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 6,1 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		

mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno
Zrak	prikladno