

SIMTEK simturn^{MAX}**simturn AX Center Line Izmjenjivi nož za tokarenje, desni, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270503 1
GTIN	2050002064645
Razred artikla	24U

Opis**Izvedba:**

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Tehnički opis

maksimalna dubina uboda t_{maks}	0,1 mm
za provrte od Ø d_{min}	1 mm
f	1,95 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Radius R	0,1 mm
Ø D	4 mm
Oznaka proizvođača	AJGFX800
Duljina mjerenja	6,1 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 6,1 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		