


**simturn AX Center Line Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 2,7mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270523 2,7
GTIN	2050002064904
Razred artikla	24V

**Opis**
**Izvedba:**

Rezni materijal: CBN8

**Tehnički opis**

Radijus R	0,15 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,13 mm
Unutarnje hlađenje	ne
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Oznaka proizvođača	APSVCBN8
Duljina mjerenja	10,2 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		

mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno
Zrak	prikladno