



## simturn AX Center Line Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270523 3,7
GTIN	2050002064928
Razred artikla	24V

### Opis

#### Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

### Tehnički opis

Ø D	4 mm
f	1,95 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,18 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Radijus R	0,15 mm
Oznaka proizvođača	AF4JCBN8
Duljina mjerenja	10,2 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		

mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno
Zrak	prikladno