

**Garant****Alat za izradu šesterokutnih profila, metrički Ø d = 12 mm, WC/C, 6-kut: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	293044 5
GTIN	4062406785086
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

S premazom visokih performansi (volfram karbid/ugljik). Optimizirana geometrija oštrice (polukružna) za prostor profila u nehrđajućim čelicima.

**Upotreba:**

Za izradu profila **u jednom radnom postupku.**

**Odgovara:**

Držač alata za izradu profila br. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Napomena:**

- **Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.**
- **Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.**

**Tehnički opis**

L	11 mm
Ø prethodnog bušenja	5,09 mm
Širina ključa	5 mm
Tolerancija	+0,08 do +0,1 mm
Rezni materijal	HSS
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Profil	6-kut

L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Prevlaka	WC/C
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		