


Garant**Osnovni modul centrične stega Xtric, tip: 50H****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363000 50H
GTIN	4062406785215
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
- U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
- Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijim otpacima čeljusti/obratka.
- Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.
- Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
- Sučelje za automatizaciju.
- Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.
- Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.
- Brzo i intuitivno upravljanje.
- Preciznost ponavljanja <0,01 mm.
- Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.
- Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.
- Stezni rub za stezne vilice.
- Alat za centriranje i ključ za brusilicu.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010 – 363045.

Dio isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena, **poklopac vretena br. 363083.**

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 5, ključ s dvije čeone rupe br. 628600 vel. 2, momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229, kontinuirano namjestive stege br. 363081 80 i 361165 CS1, GARANT stezni vijak br. 363190, adapterske ploče br. 363079, 363080, 363085. Visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s br. 363079). Stanica za montažu br. 358595 52/96.

Napomena:

Posebno pogodno za HÄBERLE automatizacijske sustave.

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.

Tehnički opis

maksimalan okretni moment	40 Nm
Stezni raspon S2	49 - 79 mm
Serija	Xtric
L	110 mm
Donja strana mjerača	52 mm
B	50 mm
B	80 mm
Težina	1,5 kg
Dimenzije širine ključa	7 mm
Dimenzije širine ključa	3 mm
Maksimalna sila stezanja do	16 kN
Visina H	35 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Xtric 50
Stezni raspon S1	0 - 36 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac