


Garant**Standardna upuštena čeljust, tip: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363041 50
GTIN	4062406785239
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

S ozubljenjem u stupnjevim od po 3 mm i glatkom steznom površinom.

Upotreba:

Za izbjegavanje neiskorištenih dijelova steznog hoda. Pogledajte pregled raspona.

Tehnički opis

Duljina l_3	22,5 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 80
visina h_2	8 mm
Duljina čeljusti l	40 mm
Širina čeljusti b	50 mm
Visina čeljusti h	24 mm
l_2	7 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

