

Garant UNILINE

UNI Z-Tower stacionarni U-oblik, tip: L**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 955454 L |
| GTIN | 4062406785536 |
| Razred artikla | 9GC |

Opis**Izvedba:**

Poluvisoki UNI Z-Tower s policom od bambusa debljine 25 mm. Perforirane stijenke \square 9x9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora ploče za alat i kuka te držača Easyfix. Na stražnjoj strani s letvicom s četkama za usmjeravanje kabela i dodatnim otvorom za kabel. Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Promjenjivo i univerzalno upotrebljivo za različite primjene i konfiguracije. Ugradnja ladice moguća samo u M veličini.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Pribor kao što su ploče za označavanje, nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

Tehnički opis

| | |
|--------|---------|
| Dubina | 750 mm |
| Visina | 1920 mm |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Korisna širina | 690 mm |
| Težina | 86 kg |
| Seriya | Z-Tower |
| širina | 750 mm |
| Korisna dubina | 510 mm |
| Korisna visina tornja | 850 mm |
| Radna ploča debljina | 25 mm |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 |
| Podešavanje visine u rasteru | 37 |
| Vrsta proizvoda | Perforirani toranj |