

Garant UNILINE

UNI Z-Tower stacionarni U-oblik, tip: SM**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955454 SM
GTIN	4062406785512
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Poluvisoki UNI Z-Tower s policom od bambusa debljine 25 mm. Perforirane stijenke \square 9x9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora ploče za alat i kuka te držača Easyfix. Na stražnjoj strani s letvicom s četkama za usmjeravanje kabela i dodatnim otvorom za kabel. Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Promjenjivo i univerzalno upotrebljivo za različite primjene i konfiguracije. Ugradnja ladice moguća samo u M veličini.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Pribor kao što su ploče za označavanje, nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

Tehnički opis

širina	750 mm
Korisna dubina	510 mm

Seriya	Z-Tower
Korisna širina	540 mm
Težina	69 kg
Dubina	750 mm
Visina	945 mm
Korisna visina tornja	850 mm
Radna ploča debljina	25 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Podešavanje visine u rasteru	37
Vrsta proizvoda	Perforirani toranj