

Garant GRIDLINE

Radionička kolica ToolTruck za L-BOXX®, Tip: 4**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914574 4
GTIN	4062406785581
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Radionički stol na kotačićima ToolTruck opremljen je radnom pločom od materijala X-ABS za visoke tehničke zahtjeve. Otvoreni pretinac s 4 izvlačne police, prikladan za 4 x L-BOXX® plastične kutije sustava, koje se brzo i jednostavno mogu kliknuti i izvući. 2 x plastične systemske kutije L-BOXX® br. 693330 i vel. 102 i vel. 136. Ili alternativno: 2 x br. 693330 vel. 102; 1 x vel. 238 (kod sastavljanja 3. izvlačne police). **Prečke na kolicima obložene su branicima od materijala LDPE. Središnja brava** zaključava vrata, ladice i izvlačne police.

Višenamjenski ormar s vratima i 2 police.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.

Napomena:

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni pretinac br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica ToolTruck, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom. Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Systemski kofer L-BOXX® nije u opsegu isporuke.

Tehnički opis

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina	500 mm

Seriya	ToolTruck
Odbojnik	da
mogućnost spuštanja	ne
Težina	89 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
širina	1195 mm
Broj vrata	1
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Visina	1000 mm
Materijal radne ploče	X-ABS
Izvlačivo dno, korisna širina	370 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol Tip G	915567 G
Maska za bravu za GridLine tip VA21	914227 VA21