

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower pokretni U-oblik, tip: L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955455 L
GTIN	4062406785628
Razred artikla	9GC

**Opis****Izvedba:**

Poluvisoki UNI Z-Tower s policom od bambusa debljine 25 mm. Perforirane stijenske  $\square$  9x9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora ploče za alat i kuka te držača Easyfix. Na stražnjoj strani s letvicom s četkama za usmjeravanje kabela i dodatnim otvorom za kabel. Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Promjenjivo i univerzalno upotrebljivo za različite primjene i konfiguracije. Ugradnja ladice moguća samo u M veličini. Z-Tower s bočnim panelom. Prikladna je identifikacijska tabla br. 955444.

S 4 zakretna kotačića,  $\varnothing$  125 mm, 2 imaju kočnicu.

**Lakiranje:**

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

**Napomena:**

Pribor kao što su ploče za označavanje, nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

**Tehnički opis**

Korisna dubina	510 mm
----------------	--------

Seriya	Z-Tower
Ø kotača	125 mm
Dubina	750 mm
Težina	86 kg
Visina	2070 mm
Korisna širina	690 mm
širina	750 mm
Korisna visina tornja	850 mm
Radna ploča debljina	25 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Podešavanje visine u rasteru	37
Vrsta proizvoda	Perforirani toranj