

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower pokretni U-oblik, tip: SM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955455 SM
GTIN	4062406785604
Razred artikla	9GC

**Opis****Izvedba:**

Poluvisoki UNI Z-Tower s policom od bambusa debljine 25 mm. Perforirane stijenske □ 9x9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora ploče za alat i kuka te držača Easyfix. Na stražnjoj strani s letvicom s četkama za usmjeravanje kabela i dodatnim otvorom za kabel. Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Promjenjivo i univerzalno upotrebljivo za različite primjene i konfiguracije. Ugradnja ladice moguća samo u M veličini. S 4 zakretna kotačića, Ø 125 mm, 2 imaju kočnicu.

**Lakiranje:**

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

**Napomena:**

Pribor kao što su ploče za označavanje, nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

**Tehnički opis**

Korisna dubina	510 mm
Težina	69 kg

Visina	1095 mm
Dubina	750 mm
Seriya	Z-Tower
Ø kotača	125 mm
Korisna širina	540 mm
širina	750 mm
Korisna visina tornja	850 mm
Radna ploča debljina	25 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Podešavanje visine u rasteru	37
Vrsta proizvoda	Perforirani toranj