

Garant UNILINE

UNI Z-Tower pokretni U-oblik, tip: M**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955455 M
GTIN	4062406785611
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Poluvisoki UNI Z-Tower s policom od bambusa debljine 25 mm. Perforirane stijenske 9x9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora ploče za alat i kuka te držača Easyfix. Na stražnjoj strani s letvicom s četkama za usmjeravanje kabela i dodatnim otvorom za kabel. Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Promjenjivo i univerzalno upotrebljivo za različite primjene i konfiguracije. Ugradnja ladice moguća samo u M veličini. Z-Tower s bočnim panelom. Prikladna je identifikacijska tabla br. 955444.

S 4 zakretna kotačića, Ø 125 mm, 2 imaju kočnicu.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Pribor kao što su ploče za označavanje, nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

Tehnički opis

Korisna dubina	510 mm
----------------	--------

Ø kotača	125 mm
širina	750 mm
Korisna širina	540 mm
Visina	2070 mm
Težina	79 kg
Seriya	Z-Tower
Dubina	750 mm
Korisna visina tornja	850 mm
Radna ploča debljina	25 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Podešavanje visine u rasteru	37
Vrsta proizvoda	Perforirani toranj